


**OHA-Prüfstück 5000**

Multifunktionswerkzeug zum Prüfen der Dichtheit von Vorwandssystemen nach DIN 1986-3. Mit dem Prüfstück lässt sich die Verbindung zwischen dem Spülkastenablaufrohr und dem Abwasserrohr herstellen. Durch diese Verbindung kann der Spülvorgang ausgelöst und die Dichtheit des Systems überprüft werden.

Weitere Vorteile:

- ▶ auf dem angeschlossenen Prüfstück lässt sich ein Trichter zur Ableitung des Bau- und Schmutzwassers aufsetzen
- ▶ Abstand zwischen Spülkastenrohr und Abwasserrohr ist bis zur Befestigung fixierbar
- ▶ einsetzbar als Schablone bei Verkleidung mit Gipskartonwänden
- ▶ einzeln im stabilen Karton verpackt, inkl. Montageanleitung




Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	
5000	1	10	200	blau	OHA-Prüfstück 5000

**Prüfstopfen für "OHA-Prüfstück 5000"**

Einfach in Anwendung und Montage, praktisch im Nutzen.

- ▶ dient als Druckprüfstopfen und Geruchverschluss
- ▶ einzeln im Polybeutel verpackt


Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	
5010	1	10		blau	

**Trichter für OHA-Prüfstück 5000**

Einsetzbar in Verbindung mit dem Prüfstück Art.-Nr. 5000 für Ausgusszwecke, z. B. von Bau- bzw. Schmutzwasser.


- ▶ mit Keilplastring
- ▶ einzeln im stabilen Karton verpackt, inkl. Montageanleitung

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Breite in mm:	Höhe in mm:	Tiefe in mm:
5015	1	10		blau	232 mm	240 mm	152 mm

**Reduzierstück 50/40, für Trichter**

Zum Anschluss an handelsübliche Siphone, mit Überwurfmutter.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	
5020	1	10		blau	Reduzierstück

**OHA-Prüfstück-Set inkl. Trichter und Reduzierstück**

Multifunktionswerkzeug zum Prüfen der Dichtheit von Vorwandssystemen nach DIN 1986-3. Mit dem Prüfstück lässt sich die Verbindung zwischen dem Spülkastenablaufrohr und dem Abwasserrohr herstellen. Durch diese Verbindung kann der Spülvorgang ausgelöst und die Dichtheit des Systems überprüft werden.

Inhalt: 1x OHA-Prüfstück (Art.-Nr. 5000)
1x Trichter für OHA-Prüfstück (Art.-Nr. 5015)
1x Reduzierstück 50/40 für Trichter (Art.-Nr. 5020)

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	
5019	1			blau	

